



Ultrasonido estacionario Mindray DC-70 Expert con X-Insight | convexo, volumétrico

Marca: Mindray

Imagenología

Ultrasonidos

Ultrasonido de gabinete Mindray DC-70 Expert con X-Insight y transductores convexo y volumétrico. Incorpora monitor de 21.5 pulgadas, panel táctil de 13.3 pulgadas y cuatro puertos activos.

El Mindray DC-70 Expert con X-Insight utiliza una plataforma de procesamiento de imagen cuyo motor X-Engine combina CPU y GPU. El fabricante describe esta arquitectura para procesar los datos de exploración y las aplicaciones de imagen del sistema; la modalidad y las funciones efectivas dependen de las sondas y del software habilitado. La configuración documentada utiliza monitor de 21.5 pulgadas con brazo flotante de ala dual y pantalla táctil de 13.3 pulgadas ajustable. Dispone de cuatro conectores activos para transductores y disco duro de 1 TB. El control táctil complementa el panel de operación durante el estudio. Esta configuración, identificada por el SKU DC70CV, comprende la unidad y 2 transductores: convexo y volumétrico. El catálogo del SKU especifica que no incluye batería. Los modelos y las frecuencias exactas de las sondas, las licencias y los accesorios adicionales deben confirmarse para esta configuración; la compatibilidad de la plataforma no significa que todos estén incluidos. La presencia de una sonda volumétrica no acredita por sí sola todas las licencias de reconstrucción o visualización 3D/4D. La composición corresponde al catálogo histórico de 2020 del proveedor y requiere confirmar su vigencia comercial.



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma X-Insight
- Control de imagen mediante pantalla táctil
- Diseño de gabinete con ruedas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Monitor	Monitor de 21.5 pulgadas con brazo flotante de ala dual
Panel de control	Panel táctil de 13.3 pulgadas ajustable
Conexiones para transductores	Cuatro conectores para transductores activos
Almacenamiento	Disco duro de 1 TB

INCLUYE

- Unidad de ultrasonido Mindray DC-70 Expert con X-Insight
- 2 transductor(es): convexo, volumétrico

Uso recomendado: Estudios ecográficos por personal capacitado en consultorios y servicios de diagnóstico, de acuerdo con los transductores y funciones contratados.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.