

LÁMPARA FRONTAL QUIRURGICA LED AJUSTABLE

Iluminación quirúrgica profesional con aumento de 2x y batería de 4 horas para procedimientos de precisión sin compromisos.

Marca: LED VIEW

Lamparas

Lámpara frontal quirúrgica LED recargable con lupa de aumento 2x, diseñada para procedimientos que requieren precisión y visibilidad superior. Equipo portátil con batería de ión-litio de larga duración y iluminación ajustable de hasta 50,000 lux.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Lámpara Frontal Quirúrgica LED Ajustable L202-8A de LED VIEW es una solución de iluminación profesional para espacios quirúrgicos y procedimentales. Combina una potente fuente LED con tecnología de aumento óptico, permitiendo trabajo de alta precisión sin fatiga visual.

Cuenta con dos modos de iluminación: estándar de 30,000 lux e iluminación astral de 50,000 lux que reduce sombras en la zona de trabajo. El punto de luz es completamente ajustable de 30 a 70 mm a 300 mm de distancia, adaptándose a diferentes tipos de procedimientos y ángulos de aproximación.

Su lupa de una sola lente proporciona aumento de 2x con diseño liviano que no compromete la comodidad durante procedimientos prolongados. La batería de ión-litio de 3.7V / 2,600 mAh ofrece 4 horas de funcionamiento continuo con tiempo de carga equivalente, garantizando disponibilidad operativa.

CARACTERÍSTICAS

- LED de potencia ajustable
- Lupa de aumento 2x
- Lámpara astral adicional
- Batería recargable de ión-litio
- Diadema ajustable
- Punto de luz variable
- Control de encendido
- Diseño ergonómico ligero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Iluminación estándar	30,000 lx
Iluminación astral	50,000 lx
Temperatura de color	6,000 K
Vida útil LED	50,000 hr
Tipo de lupa	un lente
Magnificación	2x
Batería	ión-litio 3.7V / 2,600 mAh
Duración de batería	4 hr
Tiempo de carga	4 hr
Punto de luz ajustable	30-70 mm a 300 mm
Tamaño de banda	540-640 mm
Peso	190 g

INCLUYE

- Diadema ajustable
- Hebilla de ajuste
- Botón de encendido
- Pivote de ajustes
- Lupa de aumento 2x
- Lámpara astral
- Lente LED de potencia
- Entrada DC
- Cable de carga

USO RECOMENDADO

Procedimientos quirúrgicos; Odontología; Cirugía maxilofacial; Oftalmología; Otorrinolaringología; Procedimientos dermatológicos; Medicina estética; Trabajos que requieren visualización de precisión

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.