

Foco Otoscopio LED 3.5V Macroview

Iluminación LED confiable para diagnósticos otológicos precisos y durables.

Marca: WELCH ALLYN

Otoscopios y Oftalmoscopios

Foco LED de reemplazo para otoscopios Welch Allyn, diseñado para proporcionar iluminación de alta intensidad y larga duración en exámenes otológicos. Compatible con sistemas MacroView de 3.5V.



DESCRIPCIÓN

El foco otoscopio LED 3.5V MacroView de Welch Allyn es un componente de iluminación de precisión especialmente desarrollado para otoscopios profesionales. Ofrece una fuente luminosa consistente y de bajo consumo energético, ideal para procedimientos de diagnóstico otológico.

Este LED mantiene un rendimiento óptico superior durante todo su ciclo de vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes en comparación con sistemas tradicionales de halógeno. Su tecnología garantiza una distribución uniforme de luz sin puntos calientes ni variaciones de intensidad.

Al ser un componente de reemplazo original Welch Allyn, asegura compatibilidad total con los otoscopios MacroView y preserva las especificaciones técnicas del equipo médico. Su integración es directa y sin requiere calibración adicional.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente LED de alto rendimiento
- Voltaje de operación 3.5V
- Compatible con otoscopios MacroView
- Larga vida útil de funcionamiento
- Bajo consumo energético
- Iluminación consistente y uniforme
- Componente de reemplazo original Welch Allyn

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de operación	3.5V
Tipo de fuente	LED

Compatibilidad	Otoscopios Welch Allyn MacroView
Tecnología	LED de alto rendimiento
Consumo	Bajo consumo energético
Vida útil	Extendida

■ INCLUYE

- Foco LED 3.5V
- Componente de reemplazo para otoscopio MacroView

■ USO RECOMENDADO

Examen otológico y diagnóstico en consultorios clínicos; Procedimientos de otorrinolaringología en hospitales y centros de salud; Evaluación de condiciones del conducto auditivo externo; Servicios de medicina general y especializada

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.